



Vakuumsauger VASB-40-1/4-SI-B

Teilenummer: 1372910

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Höhenausgleich Sauger | 13,7 mm |
| Nennweite | 4 mm |
| Sauger-Durchmesser | 40 mm |
| Sauger-Volumen | 11,11 cm ³ |
| Anschlusslage | oben |
| Einbaulage | beliebig |
| Saugerform | rund Faltenbalg 1,5-fach |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 0 bar |
| Nennbetriebsdruck | -0,7 bar |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 200 °C |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 58 N |
| Produktgewicht | 18 g |
| Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
| Vakuumanschluss | G1/4 |
| Farbe | transparent |
| Shore-Härte | 60 +/- 5 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | VMQ (Silikon) |