



**Art.-Nr.: 31306**  
**CUSTO®EasyBase**  
**D02-Sicherungssockel, 3-polig**  
**mit Doppelfunktionsklemmen**

**Standards :**

IEC 60269-1:2006  
IEC 60269-3:2006  
EN 60269-1:2007  
HD 60269-3:2007  
DIN EN 60269-1/03.08  
DIN VDE 0636-3/03.08

**Approbationen :**

VDE, Germanischer Lloyd, GOST

**Elektrische Werte :**

400 V AC / 63 A

**Leistungsabgabe:**

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 7,7 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 12 W.)

für Sicherungseinsätze und Hülsen-Paßeinsätze nach DIN VDE 0636-301  
Bed. Bemessungskurzschlußstrom 50 kA

**Mechanische Werte :**

Breite x Höhe x Tiefe (mm): 81 x 68 x 55

Gewicht (g): 230

Befestigungsart:

Schnappbefestigung

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.

**Klemmstellen :**

gleichzeitiger Anschluss von 2 Leitungen (35mm<sup>2</sup> + 16mm<sup>2</sup>) bzw. Kammschiene und Leitung möglich  
Rahmenklemme :  
1,5 - 35 mm<sup>2</sup>  
feindrätig, direkt geklemmt oder mit Aderendhülse,  
Md 2,5 - 3 Nm  
(feindrätig + Aderendhülse eventuell nicht mit maximalen Querschnitt möglich)

**Werkstoffeigenschaften :**

Gehäuse:  
temperaturbeständig bis 120°C,  
selbstverlöschend nach UL 94,  
Kriechstromfestigkeit CTI 200  
Anschlußschrauben:  
+/- (PZ2), verzinkt, chromitiert

**Variante :**

Art. Nr. 31303 als 1-polige Ausführung

**Zubehör für Artikel 31306 :**

01228 Anschlussklemme, frontaler Anschluss  
für 3-polige Kammschienen

31012 Kammschiene 3-polig, isoliert, Steg  
80 A, Teilung 27 mm, 1 m lang

31027 Endkappe  
für 3-polige Kammschienen 16 mm<sup>2</sup>

31029 Anschlussklemme, seitlicher Anschluss  
für 3-polige Kammschienen

31056 Kammschiene 3-polig, isoliert, Steg  
130 A, Teilung 27 mm, 1 m lang

31084 Endkappe  
für 3-polige Kammschienen 35 mm<sup>2</sup>

31085 Anschlussklemme, frontaler Anschluss  
für 3-polige Kammschienen