

Broszura informacyjna

30 21 160

Szczypce płaskie wydłużone

DIN ISO 5745

- Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie
- Różne rodzaje szczęk
- Długie, półokrągłe szczęki
- Powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	30 21 160
EAN	4003773035053
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	121 g
Wymiary	160 x 50 x 12 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Długość szczęki (L3)	50,0 mm
Szerokość główki (W3)	16,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

