

Información sobre productos

71 89 950

Cabezal de corte de recambio para 71 82 950

Incluye tornillos



- Capacidad de corte hasta una dureza de 48 HRC
- Filos de corte robustos, templados adicionalmente por inducción, dureza de los fillos de aprox. 62 HRC
- Tope forjado con amortiguador confortable
- Fácil acceso a la pieza de trabajo gracias a su diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación
- Brazos ergonómicamente acodados para trabajar sin cansarse
- Mangos en dos componentes bicolor robustos y manejables
- Ajuste preciso (en 12 posiciones) por medio de tornillos excéntricos
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Cabeza de corte atornillada, intercambiable
- Cuchilla: acero de alto rendimiento de cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
- Articulación: acero especial para herramientas, forjado
- Mangos: tubo de acero, recubierto de pintura pulverizada

Información general

Núm. de artículo	71 89 950
EAN	4003773066842
Peso	610 g
Dimensiones	71 x 33 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.