

Termékinformációk

95 12 160

KNIPEX StepCut

Kábelolló



- Kicsi, könnyű, erős: kényelmes vágás törés nélkül, és mindössze 160 mm-es méret
- Észrevehetően kisebb erőfeszítés: a fokozatok egyenként vágják el a kábeleket; a vágás akár 40%-kal könnyebb, mint más, ugyanolyan hosszúságú kábelollókkal.
- Ergonomikus fogantyú-kialakítás: optimális vágásérzés még nagyobb kábelátmérő esetén is
- Elvágja a többmagos sodrott rézkábeleket is 15 mm (50 mm²) átmérőig
- Elvágja a szilárd réz és alumínium kábeleket is 5 x 4 mm²-ig
- Törés nélkül vág
- Csavarkötés: pontos, könnyed, tartós
- Becsapódás-védelemmel a biztonságos munkavégzéshez
- Nem alkalmas acélhuzalhoz és hidegen 1 húzott rézvezetékekhez
- Kiegészítőleg induktívan edzett vágóélek, vágóél-keménység kb. 56 HRC.
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

Általános

| | |
|-----------|----------------------------|
| Cikkszám | 95 12 160 |
| EAN | 4003773085928 |
| Olló | barnított |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal |
| Súly | 225 g |
| Méret | 160 x 53 x 20 mm |
| | |
| | |

Műszaki jellemzők

| | |
|--|--------------------|
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél | 50 mm ² |
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél | Ø 15 mm |
| AWG | 1 / 0 |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



