

cuves rectangulaires

hauteur x longueur x largeur 685 x 605 x 790 mm, capacité 210 l, en plastique régénéré en vert, Étanche à la lumière, parois pleines, fond plein, 4 pieds



Numéro d'article: 100173



Cuve rectangulaire à manutentionner

Étanche à la lumière

cuves rectangulaires

- hauteur x longueur x largeur 685 x 605 x 790 mm
- capacité 210 l
- en plastique régénéré en vert
- Étanche à la lumière
- parois pleines
- fond plein
- 4 pieds
- Avec sortie et bouchon
- Avec couvercle
- empilable pour gain de place

Détails techniques

type de récipient	cuves rectangulaires	emboîtable	oui
norme européenne	non	pliable	non

capacité	210 l	possibilité de passage au-dessous	oui
hauteur	685 mm	soubassement	4 pieds
longueur	605 mm	Expiration	Avec sortie et bouchon
largeur	790 mm	convient pour aliments	non
matériau	plastique régénéré	considération comme matière dang	non
propriété matériau	Étanche à la lumière	couvercle	en accessoires (non compris)
structure de cloison	fermé	couleur	vert
soubassement	plein	Poids	9,5 kg
gerbable	oui		

Accessoires

100209		couvercle coiffant, pour cuves rectangulaires avec capacité 210 l, largeur x profondeur 790 x 605 mm, en vert
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
202875		diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium