

fetra handtrekwagen

draagvermogen 1000 kg, laadvlak
lengte x breedte 1600 x 900 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, Waterdicht,
opbouwconstructies: 4 wanden
(draadgaas), lengtewanden
uitneembaar, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 4 wielen, wielen met
lucht-banden op plaatstaal-velg



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 118711



fetra Handtrekwagen

Draagvermogen 1000 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 1000 kg
- laadvlak lengte x breedte 1600 x 900 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouwconstructies: 4 wanden (draadgaas), lengtewanden uitneembaar
- draaischemelbesturing met kogelkrans
- schaaldissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie
- met veiligheidsgreep met softgrip-bekleding
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 4 wielen
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wielstand rechthoekig

- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|----------------------|---|---------------------|--------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | oppervlak platform | antislip |
| type wagen | handtrekwagen | platform uitvoering | Waterdicht |
| draagvermogen | 1000 kg | wagen uitrusting | excl. uitrusting |
| constructies | 4 wanden (draadgaas) | wielen aantal/soort | 4 wielen |
| constructies functie | lengte wanden uitneembaar | banden | lucht |
| lengte laadvlak | 1600 mm | materiaal velg | plaatstaal |
| breedte laadvlak | 900 mm | wiellager | wiellager |
| materiaal | staal | wielstand | rechthoekig |
| hoogte | 1000 mm | type rem | automatische rem |
| sturing | draaischemelbesturing met kogelkrans | rem functie | werkt op de voorwielen |
| stuurstang | ja | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| dissel | schaardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie | kleur | briljantblauw // RAL5007 |
| veiligheidsgreep | ja | norm | EN 1757-3 (rem) |
| Laadvlak L x B | 1600 x 900 mm | garantie | 10 jaar |
| euronorm | nee | gewicht | 118 kg |
| materiaal platform | zeefdrukplaat | | |