

## Rollcart tafelwagen

draagvermogen 500 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 800 x 500 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden



Artikelnummer: 139264

## Rollcart Tafelwagens

tafelwagen

- draagvermogen 500 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 800 x 500 mm
- etage(s) van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 1000 x 850 x 500 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met wiellager
- behuizing van staal
- zwenkwielen met rem
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3

## Technische details

transporttoestel transportwagen

schuifbeugel 1 stuks

type wagen	etagewagen	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	800 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	500 mm	materiaal behuizing	staal
etages aantal	2 stuks	wiel-ø	200 mm
materiaal etage(s)	hout	wiellager	wiellager
etage-inrichting	recht	wielstand	rechthoekig
hoogte	1000 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
lengte	850 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	500 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
constructies	geen	gewicht	28 kg
elektrisch geleidend	nee		