

Rollcart chariot à timon

force 1000 kg, plateau longueur x largeur 1130 x 730 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausses : 4 parois (tube d'acier), faces avant emboîtables, côtés longs accrochables, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 4 roues, avec bandage caoutchouc pleinsur jante tôle d'acier



Numéro d'article: 158266

Rollcart Remorque à timon manuel

Force 1000 kg

chariot à timon

- force 1000 kg
- plateau longueur x largeur 1130 x 730 mm
- hauteur de charge 480 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausses : 4 parois (tube d'acier), faces avant emboîtables, côtés longs accrochables
- couronne de direction sur roulement à billes
- timon en forme de ciseau avec retour automatique amorti en position de repos
- avec poignée de sécurité
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 4 roues
- avec bandage caoutchouc pleinsur jante tôle d'acier

- disposition des roues rectangulaire

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | norme européenne | non |
| type de chariot | chariot à timon | matériau de plateforme | plaque de contreplaqué |
| charge | 1000 kg | surface de plateforme | antidérapant |
| rehausses | 4 parois (tube d'acier) | exécution de plateforme | imperméable |
| fonction rehausses | faces avant emboîtables, côtés longs accrochables | équipement chariot | sans équipement |
| hauteur rehausses | 750 mm | nombre/type de roulettes | 4 roues |
| longueur de plateau | 1130 mm | pneumatique | caoutchouc plein |
| largeur de plateau | 730 mm | matériau de jante | tôle d'acier |
| hauteur de charge | 480 mm | roulement | roulement à rouleaux |
| matériau | acier/bois | disposition des roues | rectangulaire |
| direction | couronne de direction sur roulement à billes | Frein | frein automatique |
| barre directrice | oui | fonction frein | agit sur les roues avant |
| timon | timon en forme de ciseau avec retour automatique amorti en position de repos | surface de châssis | finition peinture époxy |
| poignée de sécurité | oui | couleur | bleu gentiane // RAL5010 |
| longueur | 1400 mm | Poids | 125 kg |
| largeur | 840 mm | | |