

## **META** **stysteemstelling -** **aanbouwveld** **CLIP**

CLIP, hoogte x breedte x diepte  
3000 x 1006 x 636 mm, vaklast 150  
kg, 7 niveaus met Stalen bodem,  
gebruik eenzijdig - ontworpen voor  
plaatsing tegen een wand,  
staanders verzinkt met slag- en  
krasbestendige poedercoating in  
RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt  
met slag- en krasbestendige  
poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

**Artikelnummer: 161530**



Das Lagersystem



## **META Systeem-inhaakstelling CLIP**

### **Aanbouwstelling**

systeemstelling - aanbouwveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1006 x 636 mm
- veldlast 1920 kg
- vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm

- 7 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en verstevigingstraversen
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

## Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	systeemstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak standaard	verzinkt // poedercoating
materiaal	staal	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren // verstevigingstraversen
hoogte	3000 mm	systeemperforatie	50 mm
breedte	1006 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	636 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	150 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
veldlast	1920 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
legborden / schappen aantal	7 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	1000 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	600 mm	gewicht	40,9476 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

## Gerelateerde Producten

227011



legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 150 kg, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

**Dit past ook bij ...**

		0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
215547		veiligheidshandafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit