

LISTA

venster-schuifdeurkast

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1500 x 580 mm, 8 niveaus met Stalen bodem, met scheidingswand, afsluitbaar met drukcilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 177239



 LISTA



LISTA Schuifdeurkast

venster-schuifdeurkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1500 x 580 mm
- staalconstructie
- schuifdeur met venster
- soepele loop dankzij kogelgelagerde wielen
- 8 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 60 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- met scheidingswand
- afsluitbaar met drukcilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype kast

kleur voorkant lichtgrijs // RAL7035

type kast	universele kast	oppervlak romp	m. poedercoating
elektrisch geleidend	nee	oppervlak front	m. poedercoating
type deur	schuifdeur met venster	sluitsysteem	drukcilinderslot
hoogte	1950 mm	onderbouw	sokkel
breedte	1500 mm	materiaal	staal
diepte	580 mm	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
kast uitrusting	legborden	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	8 stuks	scheidingswand	ja
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	60 kg	gewicht	111 kg
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035		