

Lacont stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

voor maximaal 48 x 200 liter vat, op chemiepallets 72 x 200 liter vat en op europallets 48 x 200 liter vat, opslag staand, hoogte x breedte x diepte 4480 x 8100 x 1530 mm, met schuifdeur, 2 niveaus met vloerrooster, van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw

Artikelnummer: 200370



Lacont Stellingcontainer voor gevaarlijke stoffen

voor staande vatenopslag op chemiepallet

stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen

- voor maximaal 48 x 200 liter vat, op chemiepallets 72 x 200 liter vat en op europallets 48 x 200 liter vat, opslag staand
- voor opslag buiten
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- constructie van de container ambtelijk toegelaten
- met natuurlijke ventilatie
- hoogte x breedte x diepte 4480 x 8100 x 1530 mm
- uitgerust met doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen voor de achterwand, hijsogen voor leeg transport
- met schuifdeur
- 2 niveaus met vloerrooster
- frame gelast
- van staal verzinkt met lak in RAL 5015 hemelsblauw





- thermisch verzinkte voetplaten voorbereid voor vloermontage

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	2 stuks
opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	legbord-/niveautype	vloerrooster
stellingtype	stellingcontainer v. gevaarlijke stoffen	bodemopvangbak aantal	2 stuks
stellingveld	grondveld	opvangvolume vloeropvangbak	800 l
opslagplaats	buiten	stelling uitrusting	doorschuifbeveiliging, vloeistofafvoerende platen, hijsogen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	type deur	schuifdeur
bouwwijze (toelating)	constructie van de container ambtelijk toegelaten	afsluitbaar	ja
bevestigingstype	vloermontage met voetplaten	materiaal	staal
hoogte	4480 mm	materiaal verwerking	gelast
breedte	8100 mm	oppervlak	verzinkt // gelakt
diepte	1530 mm	kleur	blauw // RAL 5015
capaciteit	48 x 200 liter vat	oppervlak standaard	verzinkt // gelakt
capaciteit vaten (max.)	48 x 200 liter vat	oppervlak traversen	verzinkt // gelakt
capaciteit vaten op chemiepallet	72 x 200 liter vat	kleur standaard	blauw // RAL 5015
capaciteit vaten op europallet	48 x 200 liter vat	kleur traversen	blauw // RAL 5015
opslag	staand	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
ventilatie kast	natuurlijk	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja
gebruik	eenzijdig	gebruiksaanwijzing i	bij actieve opslag van ontvlambare stoffen is technisch mechanische ventilatie vereist
opslagniveau's	3 stuks	gewicht	4200 kg

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
510903		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm