

VARIOfit

Chariot à timon

force 250 kg, plateau longueur x largeur 605 x 500 mm, plateforme en tube d'acier, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds

Numéro d'article: 202942



VARIOfit



12 YEARS WARRANTY



VARIOfit Plateau roulant à timon

Force 250 kg

Chariot à timon





- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 605 x 500 mm
- hauteur x longueur x largeur 875 x 875 x 500 mm
- plateforme en tube d'acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE sur jante plastique

- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	pneumatique	TPE
type de rouleur	Chariot à timon	matériau de jante	plastique
charge	250 kg	roulement	roulement à billes
norme européenne	non	équipement roue	roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds
longueur de plateau	605 mm	Ø de roue	125 mm
largeur de plateau	500 mm	hauteur	875 mm
matériau de plateforme	tube d'acier	longueur	875 mm
nombre de plateaux	1 pièce	largeur	500 mm
matériau	acier	surface	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	garantie	12 années
barre directrice	oui	couleur	bleu gentiane // RAL5010
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	Poids	12 kg

Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique