

## META kabelhaspelstelling MULTIPAL

MULTIPAL, grondveld, hoogte x breedte x diepte 4400 x 1470 x 1100 mm, 4 niveaus met kabelhaspelsteun, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 226861



Das Lagersystem



## META Kabeltrommelplank MULTIPAL

### Basisveld

kabelhaspelstelling





- grondveld
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 4400 x 1470 x 1100 mm
- veldlast 5500 kg
- vakbreedte 1300 mm





- 4 niveaus met kabelhaspelsteun
- niveaus met rails aan de bomen voor het invoerden van de haspelhouder
- Zeer stabiel dankzij diagonaal- en horizontaalschoren
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

## Technische details





meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	kabelhaspelsteun
stellingtype	kabelhaspelstelling	oppervlak legbord	kunststof coating
stellingsysteem	schroefsysteem	oppervlak standaard	kunststof coating
stellingveld	grondveld	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren // horizontaalschoren
materiaal	staal	kleur bodem	roodoranje // RAL2001
hoogte	4400 mm	kleur standaard	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	1470 mm	kleur uitvoering	RAL5010 gentiaanblauw/RAL2001 roodoranje
diepte	1100 mm	inhoud levering	zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
veldlast	5500 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	4 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	1300 mm	garantie	5 jaar
legborden / niveaus uitrusting	bomen met rails	gewicht	220,51 kg

## Gerelateerde Producten

226848		kabelhaspelsteun voor kabelhaspelstelling, diepte 1100 mm, voor een vaklast van 1000 kg, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
226851		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1300 mm, met centreerelementen en kunststof wielen
226855		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1300 mm, met centreerelementen en kunststof wielen
226901		kabelhaspelstelling, MULTIPAL, aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 4400 x 1385 x 1100 mm, 4 niveaus met kabelhaspelsteun, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

226978		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
226981		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
226984		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 1300 mm, met centreerelementen
226988		kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 1300 mm, met centreerelementen

### Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
227961		aanrijdbescherming voor stelling, element: enkele plank, hoogte x lengte 400 x 1100 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel/zwart
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit