

Moravia miroir routier DURABEL Ice Free ECO

diamètre 800 mm, Visibilité maximale 10 m, miroir en acier inoxydable (thermoactif), antibuée et antigivre, cadre en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant

Numéro d'article: 230015



MORAVIA
kompetent und fair

5 YEARS
WARRANTY




miroir routier

- convient pour le intérieur et extérieur
- diamètre 800 mm
- Visibilité maximale 10 m
- miroir en acier inoxydable (thermoactif), antibuée et antigivre
- cadre en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
- équipé de avec collier de fixation
- 5 années de garantie

Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	couleur de cadre	rouge/blanc
équipement de sécurité	miroir	diamètre	800 mm
type de miroir	miroir routier	distance max.	10 m
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	équipement miroir	collier de fixation
matériau de miroir	acier inoxydable (thermoactif)	Propriété du miroir	antibuée et antigivre
matériau de cadre	plastique	garantie	5 années
type de surface	réfléchissant	Poids	12 kg

Cela s'adapte aussi ...

218567		escabeau de sécurité, accès à un côté, 3 marches en tôle striée ultra profondes (estrade incl.), Hauteur 0,62 m, longueur de lisse 1,39 m, en aluminium, plateforme en acier
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
225687		panneau de parking, « Le code de la route s'applique », en aluminium, hauteur x largeur 300 x 400 mm