

Hymer escabeau grande hauteur à marches roulant 8226

accès à un côté, 4 marches renforcées et fortement profilées (estrade incl.), hauteur 0,93 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, longueur de lisse 1,7 m, en aluminium

Numéro d'article: 231308



HYMER



escabeau grande hauteur à marches roulant

- Convient pour secteur de l'industrie et de la construction
- accès à un côté
- 4 marches renforcées et fortement profilées (estrade incl.)
- hauteur 0,93 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,7 m
- connexion marches/lisse serti
- application sûre grâce à entretoise rigide contre un pliage involontaire
- équipé de bac, porte-outils et crochet porte-seau
- bac en aluminium
- 4 roulettes à ressort en extrémité de lisse
- pliables pour un gain de place









- en aluminium
- posé hauteur x largeur 1550 x 480 mm
- poids 8,8 kg
- selon la norme EN 131
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau grande hauteur	rabattable	oui
type d'échelle	escabeau grande hauteur à marches roulant	fonction rabattable	pliables pour un gain de place
convient pour (secteurs)	secteur de l'industrie et de la construction	roulant	oui
matériau	aluminium	connexion d'échelons/de longeron	serti
utilisation	à un côté	équipement de sécurité échelle	entretoise rigide contre un pliage involontaire
Longueur de lisse	1,7 m	exécution échelle	à deux parties
hauteur	0,93 m	équipement échelle	bac, porte-outils et crochet porte-seau
largeur d'estrade	250 mm	bac	oui
profondeur d'estrade	250 mm	matériau du bac	aluminium
Hauteur d'accès	2,93 m	Pour escalier	non
nombre de marches	4	soubassement	4 roulettes à ressort
type de marche/d'échelon	marches renforcées et fortement profilées	norme	EN 131
profondeur des marches	80 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
hauteur	1550 mm	garantie	10 années
largeur	480 mm	Poids	8,8 kg

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-fissé/PE

