

## roule-fûts

force 100 kg, Ø plateau 400 mm, capacité fût 1 x 60 litres, plateforme ouvert, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 4 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 235756



## roule-fûts

- force 100 kg
- Ø plateau 400 mm
- capacité fût 1 x 60 litres
- plateforme ouvert
- avec barre directrice
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 60 mm
- avec bandage polyamide

## Détails techniques

|                         |                 |                          |                        |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| appareil de manutention | châssis roulant | nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes |
| type de rouleur         | roule-fûts      | pneumatique              | polyamide              |

|                                  |                   |           |                          |
|----------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| charge                           | 100 kg            | Ø de roue | 60 mm                    |
| diamètre de plateau              | 400 mm            | hauteur   | 135 mm                   |
| capacité                         | fût 1 x 60 litres | longueur  | 440 mm                   |
| plateforme                       | ouvert            | largeur   | 420 mm                   |
| équipement servante<br>d'atelier | barre directrice  | surface   | finition peinture époxy  |
| matériau                         | acier             | couleur   | bleu gentiane // RAL5010 |
| barre directrice                 | oui               | Poids     | 7,4 kg                   |