

SCHULTE legbordstelling - aanbouwveld Green

Green, hoogte x breedte x diepte
2000 x 1000 x 500 mm, 4 niveaus met
Stalen bodem, gebruik eenzijdig -
ontworpen voor plaatsing tegen een
wand, standers met
corrosiebeschermende zinklaag,
niveaus met corrosiebeschermende
zinklaag

Artikelnummer: 254925



SCHULTE
Lagertechnik

legbordstelling - aanbouwveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 500 mm
- veldlast 1300 kg
- 4 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel door kruisschoor
- constructie van staal
- standers met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand met voorgemonteerd T-profielframe
- met GS-vignet
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype stelling

in hoogte verstelbaar 25 mm

		legbord
stellingtype	systeemstelling	gebruik eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype Stalen bodem
stellingveld	aanbouwweld	oppervlak legbord verzinkt
elektrisch geleidend	nee	oppervlak standaard verzinkt
materiaal	staal	stabiliteit/versteving/schooren kruisschoor
hoogte	2000 mm	kleur uitvoering verzinkt
breedte	1000 mm	levering voorgemonteerd
diepte	500 mm	certificering GS
veldlast	1300 kg	garantie 5 jaar
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht 22,94 kg

Gerelateerde Producten

254930



legbord voor legbordstelling, breedte x diepte 1000 x 500 mm, uitgerust met 8 legborddragers, van staal met corrosiebeschermende zinklaag