

## ADB werkbank

hoogte x breedte x diepte 850 x 2000 x 750 mm, tafelblad van massief beukenhout, met beschermlak, draagvermogen 500 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 6 lades, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs



Artikelnummer: 272378



### werkbank

- hoogte x breedte x diepte 850 x 2000 x 750 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met beschermlak
- bladdikte 50 mm
- draagvermogen 500 kg
- uitvoering frame 4-voetonderstel
- uitrusting: 6 lades
- laden hoogte 1x50 mm/3x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 450 x 610 mm
- draagvermogen per lade 60 kg
- laden met rollagers, uittrekbaar legbord 90 %
- met uittrekstop
- met doorlopende greeplijst
- met etiketlijst met papierstrook en folie



- constructie van vierkante stalen buis (50 x 50 mm), stevig gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd in prefab onderdelen voor zelfmontage

## Technische details

meubeltype	tafel	uittrekrail lade	met rollagers
type tafel	werkbank	uittrekblokkering	ja
vorm onderstel	4-voetonderstel	afsluitbaar	ja
hoogte	850 mm	greep	doorlopende greeplijst
breedte	2000 mm	beletteringsveld	etiketlijst
diepte	750 mm	materiaal plaat	massief beukenhout
dikte plaat	50 mm	oppervlak plaat	m. beschermlak
draagvermogen	500 kg	materiaal onderstel	staal
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak onderstel	m. poedercoating
elektrisch geleidend	nee	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
werkbank uitrusting	6 lades	oppervlak front	m. poedercoating
laden aantal	6 stuks	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
laden aantal x hoogte	1x50 mm/3x100 mm/1x150 mm/1x200 mm	materiaal verwerking	gelast
nuttige breedte lade	450 mm	verrijdbaar	nee
nuttige diepte lade	610 mm	levering	gedemonteerd in prefab onderdelen voor zelfmontage
draagvermogen lade	60 kg	gewicht	130 kg
uittrekbare lade	90 %		

## Dit past ook bij ...

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart, antislip, afmeting 9
227889		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 42, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
235352		universeel mes, lemmethoogte 18 mm, in zilverkleurig, met automatisch vergrendelend schuifmechanisme
235919		tafelweegschaal, platform van RVS, breedte x diepte 252 x 200 mm, weegbereik van 8 tot 15 kg, afleesbaarheid in 1 g stappen
236343		luchtkussenfolie, levering als rol, alle 500 mm geperforeerd, rollen lengte x breedte 50 m x 500 mm, van LDPE, tweelaags, in transparant
552845		EHBO-bord, EHBO, sticker, van folie, oppervlak lang nalichtend, hoogte x breedte 150 x 150 mm

565665



viltstift voor keuringsvignet, fijne lijn, in zwart