

## PAVOY armoire universelle

### Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 401298



## PAVOY Armoire à portes battantes Basis

armoire universelle



- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- force par plateau 80 kg
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- en tôle d'acier, soudé de manière stable
- 4 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 17 mm
- porte à double battant
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- ouverture via poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre

- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie





## Détails techniques






|                                  |  |                               |                         |
|----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| type de meuble                   | armoire  | verrouillable                 | oui                     |
| type d'armoire                   | armoire universelle                                | système de fermeture          | serrure à cylindre      |
| convient pour (produit/matériau) | Classeurs, documents, matériel de bureau ou outils | soubassement                  | socle                   |
| type de porte                    | porte à double battant                             | matériau                      | tôle d'acier            |
| hauteur                          | 1950 mm  | matériau de finition          | soudé                   |
| largeur                          | 1000 mm  | tablette réglable au pas      | 17 mm                   |
| profondeur                       | 600 mm   | couleur de la tablette        | gris clair // RAL7035   |
| équipement armoire               | tablettes  | surface de tablette           | finition peinture époxy |
| nombre de tablettes/niveaux      | 4 pièce  | cloison de séparation médiane | non                     |
| type de soubassement             | tablette en acier                                  | angle d'ouverture de porte    | 110 °                   |
| charge tablette                  | 80 kg  | poignée                       | poignée tournante       |
| couleur du corps                 | gris clair // RAL7035                              | roulant                       | non                     |
| couleur de la face avant         | gris clair // RAL7035                              | certification                 | GS // TÜV               |
| surface de corps                 | finition peinture époxy                            | garantie                      | 10 années               |
| surface de face avant            | finition peinture époxy                            | Poids                         | 73 kg                   |
| modèle de porte                  | à fleur, gonds intérieurs                          |                               |                         |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 401324 |  | tablette en acier pour armoire universelle, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, force 80 kg, en acier         |
| 530069 |  | Angle d'ouverture de porte élargi 180°, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 146393 |  | cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique  |
| 215546 |  | dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc  |
| 221133 |  | papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, vieux rose, roulette longueur x diamètre 240 mm x 230 mm |
| 221318 |  | papier d'essuyage, en coton/polyester, toile non tissée, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, gris   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 221350 |  | bac compartimentable en carton, capacité 5 l, hauteur x largeur x profondeur 112 x 151 x 351 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft  |
| 222682 |  | pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone  |
| 222683 |  | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm  |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé  |
| 664077 |  | chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE |