

C+P verdeelkast ERGO

hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 400 mm, 30 vakken, romp met moffellak, front met moffellak

Artikelnummer: 406606

ERGO



C+P Verdeelkast ERGO

verdeelkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 400 mm
- 30 vakken
- vleugel deur
- stompe deuren met draaibouten aan de binnenkant
- deuropeningshoek 110 °
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- met verzonken greep
- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- onderbouw sokkel
- gelaste plaatstaalconstructie

- romp met moffellak
- front met moffellak
- niveaus gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- met GS-vignet
- 5 jaar garantie



Technische details

meubeltype	kast	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
type kast	verdeelkast	onderbouw	sokkel
type deur	vleugeldeur	draagvermogen legbord	70 kg
hoogte	1950 mm	oppervlak legbord	gelakt
breedte	930 mm	afsluitbaar	ja
diepte	400 mm	sluitsysteem	cilinderslot
kast uitrusting	vakken	greep	verzonken greep
materiaal	plaatstaal	verrijdbaar	nee
vakken	30 stuks	certificering	GS
in hoogte verstelbaar legbord	15 mm	garantie	5 jaar
oppervlak romp	gemoffeld	openingshoek deur	110 °
oppervlak front	gemoffeld	gewicht	87,03 kg

Gerelateerde Producten

230287		PIN-code-slot, bediening via PIN-code, 4 - 8-cijferige code, optische functiemelding (rood/groen), voedingsvoorzorging via batterij 2 x AA alkaline, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---

Dit past ook bij ...

146303		mobiele papiervernietiger, snijmanier partikels 4 x 10 mm, snijvermogen tot 6 vel, volume bak 30 l, veiligheidsniveau: P-4, O-1, T-2, E-2, hoogte x breedte x diepte 520 x 444 x 360 mm
146387		magneetframe, DIN A5 in staand/liggend formaat, frame in zwart, achterzijde magnetisch