


## magazijnstelling - hoekstelling

hoogte x breedte x diepte 1800 x 900/1500 x 600 mm, vaklast 265 kg, 4 niveaus met houten legbord van spaanplaat, opstelhoek links, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw



Artikelnummer: 521033



## Inhaakstelling van spaanplaat

### Hoekstellingveld

magazijnstelling - hoekstelling

- Geschikt voor archiefruimtes en magazijnen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1800 x 900/1500 x 600 mm
- veldlast 1325 kg
- vaklast 265 kg
- vak breedte x diepte 900 x 590 mm
- 4 niveaus met houten legbord van spaanplaat
- Per 40 mm verstelbaar
- opstelhoek links
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- standers met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand gedemonteerd

- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast





## Technische details

meubeltype	stelling	vakbreedte	900 mm
stellingtype	magazijnstelling	vakdiepte	590 mm
stellingsysteem	kliksysteem	in hoogte verstelbaar legbord	40 mm
stellingveld	hoekstelling	gebruik	eenzijdig
geschikt voor (branches)	archiefruimtes en magazijnen	legbord-/niveautype	houten legbord
materiaal	staal	oppervlak standaard	kunststof coating
hoogte	1800 mm	oppervlak traversen	kunststof coating
breedte	910 mm	opstelhoek uitrichting	links
diepte	600 mm	kleur standaard	gentiaanblauw // RAL5010
beenlengte a	900 mm	kleur traversen	gentiaanblauw // RAL5010
beenlengte b	1500 mm	kleur uitvoering	gentiaanblauw // RAL5010
vaklast	265 kg	levering	gedemonteerd
veldlast	1325 kg	gewicht	70,5 kg
legborden / schappen aantal	4 stuks		

## Gerelateerde Producten

521030		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 1800 x 900 x 600 mm, vaklast 265 kg, 4 niveaus met houten legbord van spaanplaat, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
521043		houten vloer voor inhaakstelling voor spaanplaten, breedte x diepte 890 x 590 mm, opstelling links, voor een vaklast van 265 kg, van hout

## Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
532431		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten