

## BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 80 kg, met TPE-  
banden, diameter x breedte 100 x  
30 mm, naaf met kogellager,  
Dubbele rem, velg van kunststof,  
velg met draadvangkappen,  
bevestiging met ruggat, Ø 12,2 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 526454



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

### Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 80 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- diameter x breedte 100 x 30 mm
- naaf lengte x Ø 36,5 x 8 mm
- naaf met kogellager
- Dubbele rem
- velg van kunststof
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met ruggat, Ø 12,2 mm
- Zwenklager met kogellager

### Technische details

transporttechniek	rollen	zwenklager	kogellager
roltype	apparatenwiel	rem	Dubbele rem
bouwmodel	zwenkwiel	draadvangkappen	ja
draagvermogen	80 kg	totale hoogte	134 mm

banden	TPE	naaflengte	36,5 mm
wiel-ø	100 mm	naafboorgat	8 mm
materiaal velg	kunststof	wielbreedte	30 mm
wiellager	kogellager	uitlading	42 mm
bevestigingselement	ruggat	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
ruggat	12,2 mm	gewicht	1,4 kg
materiaal behuizing	staal		

## Gerelateerde Producten

526455



wiel, draagvermogen 80 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 100 x 30 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof, velg met draadvangkappen

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken