

permanente magneet

draagvermogen plat materiaal /
rond materiaal 1000 / 400 kg,
handling per hand met handgreep,
hoogte x lengte x breedte 219 x 342
x 133 mm



Artikelnummer: 645924

Permanente hefmagneet

Eenvoudigweg stalen onderdelen optillen

permanente magneet

- draagvermogen plat materiaal / rond materiaal 1000 / 400 kg
- handling per hand met handgreep
- hoogte x lengte x breedte 219 x 342 x 133 mm
- inhoud levering: met afzonderlijk testcertificaat

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	hoogte	219 mm
hijswerktuigtype	magneet	breedte	133 mm
magneetype	permanente magneet	lengte	342 mm
handling	hand met handgreep	inhoud levering	afzonderlijk testcertificaat
draagvermogen plat materiaal	1000 kg	gewicht	34,5 kg
draagvermogen rond materiaal	400 kg		

Dit past ook bij ...

149420



tandwieltakel, trekbelasting 1500 kg, standaardheffing lengte 3 m, aantal kettingbundels 1

203282		platenwagen, draagvermogen 1200 kg, laadvlak lengte x breedte 1380 x 430 mm, gebruik eenzijdig, opbouw aanlegframe, hoogte x lengte x breedte 1700 x 1380 x 880 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met massief rubber-banden
891217		zuigheffer, verticaal draagvermogen 60 kg, 2 zuigscha(a) (en) met Ø 120 mm, romp van aluminium, inhoud levering set van 2 in de koffer