

Der durchsichtige Polycarbonat-Deckel ermöglicht jederzeit einen Einblick in den Suppentopf.

- ✓ Inhalt: 10 Liter
- ✓ Dreh- und klappbarer Polycarbonat-Sichtdeckel mit Löffelaussparung
- ✓ Herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl

The transparent polycarbonate lid allows you to peek inside the soup pot at any time.

- ✓ Volume: 10 litres
- ✓ Hinged polycarbonate see-through lid with ladle cut-out
- ✓ Removable stainless steel insert pot

Le couvercle en polycarbonate transparent permet à tout moment de jeter un œil dans la soupière.

- ✓ Contenance : 10 litres
- ✓ Couvercle transparent en polycarbonate rotatif et rabattable, ajouré
- ✓ Boîtier amovible en inox



#### Suppentopf, 10L



Der durchsichtige Polycarbonat-Deckel ermöglicht jederzeit einen Einblick in den Suppentopf.

Kein umständliches Überprüfen der Füllstände von Suppen oder Soßen - kein unnötiger Wärmeverlust.

- Außentopf Kunststoff, schwarz
- Herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl
- Temperaturbereich: 57 °C bis 84 °C
- Dreh- und klappbarer Polycarbonat-Sichtdeckel mit Löffelaussparung
- Inhalt: 10 Liter
- Anschlusswert: 0,45 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: Ø 330 mm, Höhe 380 mm

GTIN 4015613610702  
Art.-Nr. 100048



#### Soup kettle, 10L



The transparent polycarbonate lid allows you to peek inside the soup pot at any time. No need to check the fill level of soups or sauces by opening the lid and no unnecessary heat dissipation.

- Plastic body, black
- Removable stainless steel insert pot
- Temperature range: 57 °C to 84 °C
- Hinged polycarbonate see-through lid with ladle cut-out
- Volume: 10 litres
- Power: 0,45 kW / 230 V 50 Hz
- Size: Ø 330 mm, height 380 mm

GTIN 4015613610702  
Code-No. 100048

#### Soupière, 10L



Le couvercle en polycarbonate transparent permet à tout moment de jeter un œil dans la soupière. Pas de contrôle difficile des niveaux de remplissage de soupes ou de sauces - pas de perte de chaleur inutile

- Boîtier en matière synthétique noir
- Boîtier amovible en inox
- Plage de température : 57 °C à 84 °C
- Couvercle transparent en polycarbonate rotatif et rabattable, ajouré
- Contenance : 10 litres
- Puissance : 0,45 kW / 230 V 50 Hz
- Dimensions : Ø 330 mm, hauteur 380 mm

GTIN 4015613610702  
Code-No. 100048