


Pos.	Bezeichnung / Description	Material / Material
1	Gehäuse / Housing	Zink-Druckguss, vernickelt / Zinc diecast, Nickel plated
2	Klemmring / Clamp ring	Messing, vernickelt / Brass, Nickel plated
3	Staubschutzkappe / Dust cap	PVC
4	6-kt Mutter / Hex-nut	Messing, vernickelt / Brass, Nickel plated
5	Scheibe / Washer	Stahl, vernickelt / Steel, Nickel plated
6 ¹⁾	Schlitzhülse / Sleeve	Phosphorbronze


¹⁾ - Auszugskraft / Retention force 2.0N - 5.9N mit/with Ferrule $\varnothing 2.499 \pm 0.0005 \text{mm}$

Verpackung / Packing:

In PE-Beutel mit Etikett / in PE bag with label



M 1:1

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Volumen/ volume [mm ³]	Werkstoff/ material	Einbaumaß / Mounting dimension Z64 ($\varnothing 9.8 \times 7.8$)
				gepr./ appr.	30.06.1997	OH	ca./approx.	ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/ finish	
				Maßstab/ scale 2:1 (1:1)	Benennung/ title ST Kupplung MM PhBz-Hülse, Einlochmontage ST Adaptor MM PhBz sleeve, single hole mounting						 Telegärtner GERÄTEBAU GMBH
untolerierte Maße nach/ dimensions without tolerances according to DIN ISO 2768-m		untolerierte Form- und Lagetoleranzen / geometrical tolerances without tolerances		Untert./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J08011A0003					Maße/ dimensions: mm	
				Ersatz für/ replaces	J08011A0003.DWG					Original : DIN A4 infor : 002603	
									Blatt/ sheet 1 von/ of 1		