

stumpf

Werkstattsschrank

Serie 3000

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 500 x 500 mm, 2 Ebene(n) mit Wannensboden, Ebenen ausziehbar, Verschließbar mit Drehgriff-Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 118134

stumpf Werkzeugschrank Serie 3000

Werkstattsschrank

- Geeignet für Industrie- und Handwerksbetrieben sowie Werkstätten und Labore
- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 500 x 500 mm
- Traglast je Ebene 35 kg
- aus Qualitätsfeinblech, stabil verschweißt
- 2 Ebene(n) mit Wannensboden
- Ebenen ausziehbar
- Auszug auf kugelgelagerten Teleskopschienen
- im Raster von 25 mm verstellbar
- Flügeltür
- Öffnung über Drehgriff
- Verschließbar mit Drehgriff-Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schranktyp	Werkstattschrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
geeignet für (Branche/Bereich)	Industrie- und Handwerksbetrieben, Werkstätten, Labore	abschließbar	ja
geeignet für (Produkt/Material)	Handwerkzeuge, Kleinteile, Kleingebinde, Laborbedarf	Schließsystem	Drehriegel
Türtyp	Flügeltür	Schließfunktion	3-riegeliger- Schließmechanismus
Höhe	1000 mm	Material	Stahl
Breite	500 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Tiefe	500 mm	Höhenstellraster Ebene	25 mm
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Funktion	ausziehbar	Auszugsführung	kugelgelagerte teleskopschienen
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Auszug	80 %
Traglast Fachboden	35 kg	Auszugssperre	ja
Auszugböden	2 Stück	Griff	Drehgriff
Traglast Auszug	35 kg	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Garantie	5 Jahre
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Gewicht	28,3 kg