

fetra

Doppelstirnwandwagen

MULTIVARIO

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand), 500 mm hoch, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 148351



fetra
Transportgeräte



fetra Doppelstirnwandwagen MULTIVARIO

Traglast 600 kg

Doppelstirnwandwagen












- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Ladehöhe 270 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 2 Stirnwände (Vollwand), 500 mm hoch
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

| | | | |
|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Wagentyp | Plattformwagen | Farbe | brillantblau // RAL5007 |
| Plattformwagentyp | Doppelstirnwandwagen | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Traglast | 500 kg | Euronorm | ja |
| Ladehöhe | 270 mm | Schiebebügel | 2 Stück |
| Ladeflächenlänge | 1200 mm | klappbar | nein |
| Ladeflächenbreite | 800 mm | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |

| | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Material Plattform | Holz | Bereifung | TPE |
| Aufbauten | 2 Stirnwände (Vollwand) | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit Feststellern |
| Höhe Aufbauten | 500 mm | Radanordnung | rechteckig |
| nestbar | nein | Norm | EN 1757-3 (Feststeller) |
| Material Gestell | Stahl | Gewicht | 48 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 119194 |  | Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |
| 119615 |  | Ladefläche für Transportwagen, aus Sperrholz, für Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, wasserfest und rutschsicher, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 147905 |  | Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |
| 158760 |  | Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar |
| 158814 |  | Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 158816 |  | Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm |
| 225609 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225611 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225613 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225614 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225615 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |