

## Aktenregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 1000 x 300 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 200 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 224709

## Archiv- und Lagersteckregal

### Anbaufeld für mehr Platz und individuelle Erweiterung

Aktenregal - Grundfeld

- Geeignet für Ordnung in Werkstatt und Archiv
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 1000 x 300 mm
- Feldlast 1200 kg / Fachlast 200 kg
- Fachtiefe 290 mm
- 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen
- Im Raster von 26 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden / Ebenen höhenverstellbar	ja
Regaltyp	Aktenregal	Höhenverstellraster Ebene	26 mm
Regalsystem	Stecksystem	Nutzung	beidseitig
Regalfeld	Grundfeld	Material	Stahl

geeignet für (Branche/Bereich)	Werkstatt, Archiv	Fachtiefe	290 mm
Höhe	2100 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Breite	1000 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	300 mm	Ordnerhöhen	6 Stück
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Oberfläche Ständer	kunststoffbeschichtet
Fachlast	200 kg	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Feldlast	1200 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Gewicht	21 kg