

## Raumspartank

Höhe x Länge x Breite 1950 x 2430 x 1000 mm, Inhalt 4000 l, Einfüllöffnung Ø 400 mm, mit vorgefertigtem Flansch an der Stirnseite, Aus Polyethylen, in weiß



Artikelnummer: 399103

## Raumspartank

### mit Stahlblechbandagen

Raumspartank

- Höhe x Länge x Breite 1950 x 2430 x 1000 mm
- Inhalt 4000 l
- Einfüllöffnung Ø 400 mm
- mit vorgefertigtem Flansch an der Stirnseite
- mit verschließbarem Einfüllhorn DN 400, 1-3 Verschraubungen mit Mutter, Blindstopfen R 2"
- Aus Polyethylen
- in weiß
- Mit Schraubdeckel
- formstabil durch Bandagen aus verzinktem Stahl

## Technische Details

Behältertyp	Tank	unterfahrbar	nein
Euronorm	nein	Material	Polyethylen
Inhalt	4000 l	Durchmesser Öffnung	400 mm
Höhe	1950 mm	Deckel	ja
Länge	2430 mm	Deckeltyp	Schraubdeckel
Breite	1000 mm	Ablauf	mit vorgefertigtem Flansch an der Stirnseite
Lebensmittelgeeignet	ja	Einfüllöffnung	mit verschließbarem Einfüllhorn DN 400, 1-3

		Verschraubungen mit Mutter, Blindstopfen R 2"
stapelbar	nein	Farbe weiß
nestbar	nein	Gewicht 235 kg
Stabilität / Aussteifung / Verst	Stahlbandagen	

## Zubehör

142446		Auslaufhahn, für Raumspartank, aus Polyethylen, Anschluss 1 1/4"
399125		Auslaufhahn, für Raumspartank, aus Messing, mit Gegenflanschen, Anschluss 2"

## Dazu passt auch ...

400932		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
--------	---	---