

**GU10 Blanc 375lm 3000K Ra>90**

Codes-articles: 830961  
 EAN: 7021988309612

**Électrique**

System wattage: 6W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 32, B16: 52, C10: 54, C16: 86

**Source lumineuse**

Type de source lumineuse: LED  
 Prise: GU10  
 Luminous flux: 375lm  
 Efficacité: 63 lm/W  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>90  
 Facteur MacAdams: SDCM: 2  
 Durée de vie: L70/B50>50,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Faisceau: 36°

**Contrôle/Dimming**

Type: Coupure de phase descendante

**Énergie et approbations**

Classe d'efficacité énergétique: G  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

**Matériaux et finition**


Couleur: Blanc (RAL 9003)

**Dimensions**

Longueur (mm) L: 65  
 Largeur (mm) W: 50  
 Hauteur (mm) H: 50  
 Poids (kg) brut/netto: 0.065 / 0.0615

**Emballage**

Dimensions de l'emballage (mm): 50 x 50 x 60



7 0 2 1 9 8 8 3 0 9 6 1 2