


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2075 Plattenkarre



Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel, Anlagen mit Profilgummi belegt (rutschsicher), und einstellbarem Niederhalter als Kippsicherung. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Räder mit Vollgummibereifung. Naben mit Rollenlager. 2 Stützrollen 50 mm Ø. Zerlegte Anlieferung. Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Schaufelbreite (mm)	200
Schaufeltiefe (mm)	500
Gesamtbreite (mm)	680
Gesamthöhe (mm)	1450
Bereifung	Vollgummi
Radgröße (mm)	250 x 60
Gewicht (kg)	20
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976020754