

**Artikelnummer:** 129981

**Kurzbeschreibung:** Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 2 assen, volrubberen banden, draagvermogen 3000 kg



**Langbeschreibung:** Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 2 assen, volrubberen banden, draagvermogen 3000 kg: Met zijn 2-assige draaischamelbesturing en massief rubberen banden kan deze zware aanhanger voor de meest uiteenlopende transporttaken worden gebruikt. Het laadvermogen van de zware aanhanger is 3000 kg. Alle vier de hoeken van deze zware aanhanger zijn voorzien van buishulzen voor het plaatsen van boorwanden, sokkels en dergelijke. Dit betekent dat de zware oplegger een aangename mate van flexibiliteit geniet en voor verschillende taken kan worden gebruikt. Het basisframe bestaat uit een gepulseerd T-profiel (80/80/8 mm). Het laadoppervlak van 2000 x 1000 mm bestaat uit een stevige zeefdrukplaat die antislip en weerbestendig is. Ook deze zeefdrukplaat is voorzien van een weerbestendige 25 mm dikke OSB-plaat. Het snelwisselsysteem voor de trekstang heeft een veiligheidssluiting. Aanhangeroppikhaak met 30 mm dikke pen. Schilderij in zuiver oranje (RAL 2004). De 2-assige draaischijfbesturing met kogelomloopspindel maakt deze zware aanhanger zeer wendbaar en is bovendien aangenaam onderhoudsarm. Risicobeoordeling volgens DIN EN ISO 14121-1. CE-conformiteitsverklaring volgens richtlijn 2006/42/EG. De leveringsomvang omvat een gebruiksaanwijzing, een onderhoudsplan en een onderdelenlijst. De maximale rijsnelheid is 6 km/u. <b>Technische details</b>

- Basisframe van T-profiel 80 / 80 / 8 mm, impulsgelast.
- Alle 4 de randen met buishulzen voor het plaatsen van scepters, etc.
- Stevige, slipvaste en weerbestendige zeefdrukplaat met een stevige, slipvaste en weerbestendige zeefdrukplaat
- Zeefdrukplaat met weerbestendige onderlaag, 25 mm OSB-plaat, 25 mm OSB plaat
- Snelwisselsysteem voor de trekstang met een valbeveiliging met valbeveiliging
- Aanhangwagenkoppeling met pen  $\varnothing$  30 mm
- 1-assige draaischijfbesturing met kogelgelagerde draaischijf, wendbaar, onderhoudsvriendelijk
- Risicobeoordeling volgens DIN EN ISO 14121-1.
- CE-verklaring van overeenstemming volgens richtlijn 2006/42/EG
- Laadoppervlak: B 2000 x D 1000 mm.
- Laadhoogte: 530 mm
- Maximale rijsnelheid: 6 km/u
- Banden: 400 x 75 mm
- Draagvermogen: 3000 kg
- Kleur: zuiver oranje (RAL 2004)
- Eigen gewicht: 300 kg
- Incl. bedieningshandleiding, onderhoudsplan, onderdelenlijst en onderhoudsplan

