

Artikelnummer: 95529

Kurzbeschreibung: Dubbele trapladder MEHRSI-®, 4 treden, 5 kg

Langbeschrijving: Dubbele trapladder MEHRSI-®: Inklapbaar, aan beide zijden te beklimmen. [ul] verstevigde boomuitvoering volgens DIN 4568 met steunstangen van bijzonder sterk, speciaal profiel alle boomvlakken met kras- en schuurvast ribbenprofiel aangeschroefde, antislip ladderpoten met geïntegreerde afstandshouder, eenvoudig en snel verwisselbaar - ingebouwde beveiliging tegen afknellen vingers als de ladder wordt ingeklapt.[ul]De ladders zijn getest volgens Euronorm DIN EN 131.Grootte/treden: 2[ul] boomlengte: ca. 0,50 m, lengte treden: ca. 0,56 m, ladderbreedte: ca. 0,41 m, gewicht: ca. 4 kg[ul]Grootte/treden: 3[ul] boomlengte: ca. 0,75 m, lengte treden: ca. 0,75 m, ladderbreedte: ca. 0,43 m, gewicht: ca. 4,5 kg[ul]Grootte/treden: 4[ul] boomlengte: ca. 1 m, lengte treden: ca. 0,94 m, ladderbreedte: ca. 0,45 m, gewicht: ca. 5 kg[ul]Grootte/treden: 5[ul] boomlengte: ca. 1,25 m, lengte treden: ca. 1,12 m, ladderbreedte: ca. 0,48 m, gewicht: ca. 7,5 kg[ul]Grootte/treden: 6[ul] boomlengte: ca. 1,50 m, lengte treden: ca. 1,31 m, ladderbreedte: ca. 0,51 m, gewicht: ca. 9 kg[ul]Grootte/treden: 8[ul] boomlengte: ca. 2 m, lengte treden: ca. 1,69 m, ladderbreedte: ca. 0,56 m, gewicht: ca. 12 kg[ul]Grootte/treden: 10[ul] boomlengte: ca. 2,50 m, lengte treden: ca. 2,06 m, ladderbreedte: ca. 0,61 m, gewicht: ca. 15,5 kg[ul]Grootte/treden: 12[ul] boomlengte: ca. 3 m, lengte treden: ca. 2,43 m, ladderbreedte: ca. 0,6 m, gewicht: ca. 19 kg[ul]

