

Benennung/Description

## Sirenelement Siren element

Artikel-Nummer  
Material number

**645 #90 75**



Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

**Bestell-Nr. / order no.**

<b>645 790 75</b>	24 V AC/DC	GY	ca. 80 g
<b>645 890 75</b>	24 V AC/DC	BK	ca. 80 g



Andere Spannungen auf Anfrage / other voltages available on request



<b>Elektrische Daten</b>		<b>Electrical specifications</b>	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Einschaltstrom	max. 250mA	Starting current	max. 250mA
Lautstärke	102 dB(A) / 1m	Volume	102 dB(A) / 1m
Lebensdauer	min. 5000h	Life duration	min. 5000h
Spannungsbereich	24 V ± 10%	Voltage range	24 V ± 10%
Stromaufnahme	max. 30 mA	Current consumption	max. 30 mA
Tonart	8 Töne	Tone type	8 Tones
Tonfrequenz	siehe Liste	Tone frequency	see list
<b>Mechanische Daten</b>		<b>Mechanical specifications</b>	
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-20° ... +50 °C	Temperature	-20° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3	Environmental conditions	Pollution degree 3
Werkstoff Gehäuse	PC (Deckel)	Material housing	PC (cap)
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
<b>Sonstige Daten</b>		<b>Other specifications</b>	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf $U_{nenn}$ und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to $U_{nom}$ and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

