

15

KLB 1

Klinken-Steckverbinder







Klinkeneinbaukupplung nach JIS C 6560 JC25P2B, 2,5 mm,
2-polig/mono, mit Öffner und Lötaugen, für
Rückseitenmontage

Status: Aktiv

15

KLB 1



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PC, V-2 nach UL94
Kontaktfeder CuZn, vernickelt/versilbert
Rändelmutter vernickelt

Mechanische Daten

Steckzyklen ≥ 5000
Steckkraft 5–20 N
Ziehkraft 4–20 N

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Durchgangswiderstand $\leq 20 \text{ m}\Omega$
Bemessungsstrom 0,5 A
Bemessungsspannung 34 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung 250 V/60 s
Isolationswiderstand $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ KLS 1 ☞ KLS 10
Zubehör
☞ 1597 01 ☞ 1597 03

15

KLB 1

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KLB 1	2	500	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel