

## Prefix® Betonbaudosen zur Befestigung an der Bewehrung



### Prefix® Betonbaudose Ø 60 mm

- Geräte-Verbindungsdose zur Befestigung an der Bewehrung
- Verwendbar für Betondeckungen von 20 - 60 mm
- Vorfixierung durch Prefix®-Montagetechnik
- 1-teilig mit angespritztem Front- und Rückteil
- Norm-Kombinationsabstand 71 mm
- mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Art.-Nr. 1211-01 ersetzt Art.-Nr. 1211-61

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1211-01</b>
EAN:	4013456550957
Länge	290 mm
Breite	78 mm
Tiefe	91 mm
Einbauöffnung Ø	60 mm
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 25/32 mm	2
Ausbrechöffnungen für Rohre DIN EN Ø 20/25 mm	4
Markierungen im Dosenboden für Rohre DIN EN bis Ø 25 mm	2
Markierungen für Leitungen und Kabel bis Ø 16 mm	8
Verpackung innen/Versand	25/50
Preisgruppe	130

Die neuen Prefix® Betonbaudosen verfügen, neben den bewährten Produkteigenschaften wie den seitlichen Montageklappen zur Befestigung an der Bewehrung, den Montageklammern zur Vorfixierung der Artikel und dem ausgeprägtem Wellenprofil für einen exakten und sicheren Sitz, nun auch über innovative Rohreinleitungen, Einführungsmöglichkeiten im Dosenrückteil sowie über nachträglich ausbrechbare Trennsteg zur Geräteverbindung bei Kombinationen.

- Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung, ohne Stützelement und Gegenlager
- Abstandshalter zur Randschalung gewährleisten ein vollständiges Umfließen des Beton und ermöglichen Sichtbetoninstallationen in Durchgangs- und Randbereichen
- Verwendbar für Betonüberdeckungen von 20 - 60 mm
- Innovative Rohreinleitungen Ø 25/32 mm und Ø 20/25 mm, zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle
- Einführungsmöglichkeiten bis Ø 25 mm im rückseitigen Dosenboden
- Einfacher Zusammenbau per Handkraft
- Stabile Signalborste und kräftige Farbgebung zum einfachen Wiederfinden in der Betonoberfläche
- Großer Einbau- und Installationsfreiraum
- Komfortable Installation von vorverdrahteten Einbaugeräten bei Mehrfachkombinationen durch nachträglich ausbrechbaren Trennsteg

