

SPECIFICATIEBLAD - FL2-2




Flens, doordrukaten 10x M16, 3x M20, HxBxD=116x187.5x23mm



Type **FL2-2**
Catalog No. **017898**

Leveringsprogramma

			
Assortiment			xEnergy Safety Ci
Basisfunctie			Lege kasten
Basisfunctie			Toebehoren lege kasten
Toebehoren			Flenzen
Los apparaat/complete apparatuur			Modulair systeem
Beschrijving			Ingeschuimde, onverliesbare afdichting Snelle montage door spieverbinding (meegeleverd)
toepasbaar voor kastmaat			187,5 mm
kabeldoorvoer			10 x M16, 3 x M20

Technische gegevens ETIM 7.0

Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Invoerplaat voor op sparring kast/lessenaar (EC000211)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])			
Uitvoering			Kabelwartel
Type			Recht
Breedte		Millimeter	142
Hoogte		Millimeter	116
Diepte		Millimeter	23
Materiaal			Kunststof
Oppervlaktebescherming			Geen (onbehandeld)
Beschermingsgraad (NEMA)			Overig
Uitbreekpoorten			Ja
Aantal connectorgaten			0
Type schroefdraad			Metrisch
Geschikt voor draadmaat metrisch/Pg			16 - 20

