

Artikel-Nr.	<b>7202800</b>
Bezeichnung	<b>PCE Arbeitsstrahler-A2800/6.600mAh USB-C</b>
Langbeschreibung	LED Arbeitsstrahler A2800 180° drehbares Gelenk inkl. Magnet, ausklappbarer Haken (360° drehbar), gummierte Umrandung, inkl. Ladekontroll- und Restkapazitätsanzeige, Powebank-Funktion  Lichtstrom: 700/1400/2800 Lumen Akku: Li-Ion 3,7V / 6600mAh Leuchtdauer (max.): 13h Schutzart/Schutzgrad: IP64/IK08 inkl. Ladekabel USB A auf USB-C
GTIN (EAN)	9003399559389
Ursprungsland	CN
Zolltarifnummer	85131000
Nettogewicht	0,679 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC000987
Ausführung	sonstige
Batterieart	Akku fest eingebaut
Anzahl der Batterien	1
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Lichtstrom	700 – 2800 lm
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff	Kunststoff
Länge	178 mm
Gesamtgewicht	820 g
Schutzart (IP)	IPX6

