

**stumpf**

## Schubladenschrank

MovaFlex

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 500 mm, 14 Schublade(n), mit Schwerlastauszug, verschließbar mit Zentralverschluss, Ebenen mit Stahlboden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 142806

## stumpf Schubladenschrank MovaFlex

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 500 mm
- 14 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 12x100 mm/2x200 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- mit Etikettierfläche
- mit Schwerlastauszug
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Schubladen mit Farbleitsystem
- mit Auszugssperre
- verschließbar mit Zentralverschluss
- Ebenen mit Stahlboden
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	100 %
Schranktyp	Schubladenschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahlblech	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Höhe	900 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	1000 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	500 mm	Auszugssperre	ja
Schrank Ausstattung	Schubladen	Auszugsart	Schwerlastauszug
Schubladen Anzahl	14 Stück	abschließbar	ja
Beschriftungsfeld	Etikettierfläche	Schließsystem	Zentralverschluss
Schubladen Anzahl x Höhe	12x100 mm/2x200 mm	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 100 mm	12 Stück	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 200 mm	2 Stück	fahrbar	nein
Schubladentraglast	75 kg	Garantie	5 Jahre
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Gewicht	113 kg
Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene		

## Zubehör

142798		Unterfahrsockel, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 1000 x 500 mm, in RAL7035 Lichtgrau
223133		Schubladeneinsatzset, mit 18 Fächern, passend für Fronthöhe 100 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
223134		Schubladeneinsatzset, mit 18 Fächern, passend für Fronthöhe 200 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot