

Wilms

Elektroheizer

EL12

Mit 3 Heizstufe(n), Höhe x Länge x Breite 600 x 430 x 430 mm, Geräuschpegel von 56,1 dB, Einfach zu tragen durch 2 Tragegriffe, In schwarz/gelb



Artikelnummer: 243734

Elektroheizer

- Für den Einsatz in Werkstätten, Lagerräume, Garagen und Baustellen
- Mit 3 Heizstufe(n)
- Heizleistung 5 - 10 kW, Luftleistung 600 m³/h
- Höhe x Länge x Breite 600 x 430 x 430 mm
- Spannungsversorgung Netzteil 400V/50 Hz
- Temperaturbereich 0°C bis +40°C
- Geräuschpegel von 56,1 dB
- Mit Überhitzungsschutz und Nachlaufkühlung und Axialventilator
- Einfach zu tragen durch 2 Tragegriffe
- Unterbau mit Rollen
- In schwarz/gelb

Technische Details

Bürohelfer	Heizgerät	Geräuschpegel	56,1 dB
Heizgerätetyp	Elektroheizer	Farbe	schwarz/gelb
geeignet für (Branche/Bereich)	Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Baustellen	Ventilatorentyp	Axialventilator
Heizstufen	3	Heizgerät Ausstattung	Überhitzungsschutz, Nachlaufkühlung

Heizleistung	5-10 kW	Griff	2 Tragegriffe
Luftleistung	600 m³/h	Unterbau	Rollen
Höhe	600 mm	WEEE- Registrierungsnummer	DE90579767
Länge	430 mm	WEEE-Geräteart	Wärmeüberträger KAT 1
Breite	430 mm	Marke laut EAR-Register	Wilms
Spannungsversorgung	Netzteil 400V/50 Hz	Gewicht	28 kg
Temperaturbereich	0°C bis +40°C		