


YOGA ERGO FUSION



YOGA ERGO FIRE und YOGA ERGO STAT in Einem: YOGA ERGO FUSION zeichnet sich durch schwere Entflammbarkeit und sehr gute Ableitfähigkeit aus.



Größen:

65 cm × 95 cm, 65 cm × 185 cm
95 cm × 125 cm, 95 cm × 185 cm
Sondergrößen auf Anfrage

Stärke: 14 mm

Gewicht: 5 kg / m²

Härte: 30° ±5 Shore A

Oberfläche:

Noppen, geschlossen

Material:

Polyurethan (PU)

Brennverhalten:

B1 nach DIN 4102

Rutschhemmung:

gut / R10 (DIN 51130)

Verdrängungsraum:

V10 (DIN 51130)

Ableitfähigkeit:

DIN IEC 61340-4-1 /

ESD 1 × 10⁸ Ohm

Zubehör:


Erdungsbaustein und
Erdungskabel

Eigenschaften

- silikonfreie, schwer entflammbare Arbeitsplatzmatte mit sehr guter Ableitfähigkeit für den Einsatz an ESD-Arbeitsplätzen oder Produktionsstätten von empfindlichen Geräten
- in Sonderformen und Sondergrößen erhältlich
- lärm-dämmende und rutschfeste Oberfläche
- verringertes Stolperrisiko durch allseitig abgeschrägte Seitenränder
- bedingt beständig gegen chemische Mittel und Öl (bitte Testmuster anfordern)
- isoliert gegen kalte Böden
- temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- befahrbar (Sackkarren, Handwagen, Materialwagen usw.)
- made in Germany

Reinigung

Hochdruckreiniger oder Industrienass- bzw. Trockensauger sind für eine sorgfältige Reinigung ideal. Für eine schnelle Reinigung ist einfaches Abspritzen mit Wasser oder Abfegen ausreichend.



schwarz

Verlegung

Eine Fixierung oder Verklebung ist nicht notwendig.