

Sortiment Kabelanschlussteile

Assortiment cosses de câble

Set cable terminals

mit Isolation

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt
Kunststoff: PVC

Temperaturbeständigkeit:
-10°C bis +75°C

avec isolation

Matière:
MS sn = laiton étamé
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé
Matière plastique: PVC

Resistance à une température de:
-10°C à +75°C

with insulation

Material:
MS sn = tin-plated brass
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper
Plastic: PVC

Temperature range:
-10°C up to +75°C



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

4050

	Querschnitt Section Section (mm ²)	Grösse Grandeur Size	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	Anzahl Pièces Quantity	Nachfüllbeutel Sachet pour recharge Refill
Behälter Coffret Case			4152.2	1	
Flachsteckhülsen (MS sn)	0.5-1	6.3 x 0.8	3944s	40	3944sb
Clips femelles (MS sn)	1.5-2.5	6.3 x 0.8	3945s	35	3945sb
Receptacles (MS sn)	0.5-1	6.3 x 0.8	3937s	30	3937sb
	1.5-2.5	6.3 x 0.8	3939s	30	3939sb
	0.5-1	6.3 x 0.8	3903s	50	3903sb
	1.5-2.5	6.3 x 0.8	3906s	50	3906sb
Serienverbinder (E-Cu) Connecteur série (E-Cu) Butt-splices (E-Cu)	0.75-1	-	3735p	40	3735pb
Presskabelschuhe Ring und Gabel (E-Cu)	0.5-1	M3	3605a	50	3605ab
	0.5-1	M4	3609a	50	3609ab
Cosses à sertir collier et fourchette (E-Cu)	0.5-1	M5	3611a	50	3611ab
Solderless terminals ring and fork (E-Cu)	0.5-1	M3	3605c	50	3605cb
	0.5-1	M4	3609c	50	3609cb