



Glühlampe, 24 V, 6,5 W

Typ SL7-L24
Art.-Nr. 171291
Katalog Nr. SL7-L24

Lieferprogramm


Sortiment			Zusatzausrüstung
Grundfunktion			Glühlampe
Grundfunktion Zubehör			Glühlampen
Fassung			Ba15d
Lebensdauer		h	3000
Leistung			6,5 W
Bemessungsbetriebsspannung	U _e	V	24 V
verwendbar für			SL7-L-...
Anbindung an SmartWire-DT			nein

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Betriebsumgebungstemperatur min.		°C	-30
Betriebsumgebungstemperatur max.		°C	60

Technische Daten nach ETIM 6.0

Leuchtmittel (EG000028) / Anzeige- und Signallampe (EC000399)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Beleuchtungsanlage, -gerät / Leuchtmittel / Anzeige- und Signallampe (ecl@ss8.1-27-11-06-31 [AKE242011])			
Lampenspannung		V	24 - 24
Lichtstrom		lm	0
Sockel			BA15d
Leuchtmittel			Glühlampe
Lampenform			-
Halogen			nein
Krypton			nein
Xenon			nein
Farbe			ohne
Farbtemperatur		K	2800
Durchmesser		mm	0
Gesamtlänge		mm	0
Geeignet für Taschenleuchten			nein
Geeignet für Anzeigezwecke			ja
Nennstrom		mA	0
Lampenleistung		W	6.5
Mittlere Nennlebensdauer		h	3000



Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL047005ZU SL4/7 Glühlampenmodule

IL047005ZU SL4/7 Glühlampenmodule

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047005ZU2013_02.pdf

IL047005ZU SL4/7 modules de lampes à incandescence

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047005ZU2013_02.pdf