

Datenblatt HWGBF

Art. HWGBF

Schutzhandschuhe aus Nappaleder, ungefütert, mit Trikotrücken, innenliegender Gummizug

ca. 25 lang cm bei Größe 10
Größen 8 / 9 / 10 / 11

EN 388



2.1.2.2



Handschuhbeschreibung:

- 5-Fingerhandschuhe
- Handfläche aus Schafnappaleder
- Trikotrücken
- Innenliegender Gummizug
- ungefütert
- Gesamtlänge ca. 25 cm bei Größe 10
- lieferbare Größen: 8 / 9 / 10 / 11

	Material	Farbe
Handinnenfläche	Schafnappaleder, mind. 0,8 mm	natur / grau
Handrücken	Baumwolltrikot	blau

Datenblatt HWGBF

Technische Spezifikation:

Prüfinstitut:

Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., 09072 Chemnitz

Eigenschaften	Schutzgrad	Anforderung	NORM
Abriebfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	2	mind. LS 1 LS 1 > 100 Zyklen LS 2 > 500 Zyklen LS 3 > 2000 Zyklen LS 4 > 8000 Zyklen	EN388 : 2003
Schnittfestigkeit (Faktor) niedrigster Index I für Klassifizierung 1	1	LS 1 bis 5 LS 1 = 1,2...2,4 LS 2 = 2,5...4,9 LS 3 = 5,0...9,9 LS 4 = 10,0...19,9 LS 5 = 20,0	EN388 : 2003
Weiterreißfestigkeit niedrigster Wert für Klassifizierung 1	2	mind. LS 1 LS 1 > 10N LS 2 > 25N LS 3 > 50N LS 4 > 75N	EN388 : 2003
Durchstichkraft niedrigster Wert für Klassifizierung 0	2	LS 1 bis 4 LS 1 > 20N LS 2 > 60N LS 3 > 100N LS 4 > 150N	EN388 : 2003
Fingerfertigkeit	5	LS 1 bis 5	EN420

Verpackungseinheit:

120 Paar (Unterverpackung: 10 Polybeutel à 12 Paar)

EN 420 Richtlinie:

Dieses Handschuhmodell entspricht hinsichtlich Chrom VI und PCP-Gehalt den Anforderungen nach EN 420.

Erstellt: K. Balderer

| am 01.04.2015

| gültig ab: 01.04.2015

| freigegeben:.....