

ActivArmr® 70-766 (ex Vantage®) Vantage® 70-765



Mechanikschutz



Schnittschutz



Schwer



IDEALE EINSATZBEREICHE

- Handhabung schwerer, öliger Metallteile
- Handhabung scharfkantiger/rauer Metallteile
- Pressen-/Karosseriearbeiten

PRIMÄRINDUSTRIEN



NORMEN UND ZERTIFIKATE

EN388:2003



4443

EN388:2016



4X43D

EN407



X1XXXX

Moderner Schnittschutz, kombiniert mit hochwertigem Leder für eine herausragende Griffsicherheit

BESCHREIBUNG

- Neu: Verstärkter Daumen und Verlegung der Nähte auf die Rückseite der Finger. Dadurch wird die Schutzleistung erhöht, die Gefahr von Schnittverletzungen reduziert und die Lebensdauer des Handschuhs verlängert. Diese neue Konstruktion unterstützt den Schutz vor leichteren Verletzungen und Stichwunden und bewirkt durch das hochwertige Leder an der Innenhand außerdem eine herausragende Griffsicherheit sogar in öligen Arbeitsbereichen. Das Modell 70-766 hat für einen zusätzlichen Schutz einen langen Strickbund.
- Innenseite plattiert gestrickt aus Polyester/Baumwolle für hohen Tragekomfort.
- Mit hochwertigem Leder verstärkte Innenhand.

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|-----------------------|---|
| Konstruktion | Gestrickt |
| Trägermaterial | Acryl Kevlar® Nylon |
| Gauge | 10 |
| Beschichtungsmaterial | n.V. |
| Ausführung | Innenhand aus Leder |
| Stulpenart | 70-765: Strickbund 70-766: Langer Strickbund |
| Farbe | Grüngrau |
| EN-Größen | 70-765: 8,9,10,11 70-766: 7,8,9,10,11 |
| Länge (mm) | 70-765: 240 - 270 70-766: 310 - 350 |
| Verpackung | 12 Paar pro Beutel; 3 Beutel pro Karton |

Print date 18-06-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

KATEGORIE III

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE



Kevlar.

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE

Ansell