

Poignées de manutention en aluminium ovales avec alésage extérieur

Description de l'article/illustrations du produit



Description


Matière :
Aluminium EN AW-6060.

Finition :
Laquage poudre noir ou rouge RAL 3003.

Montage :
Fixation en façade.

Accessoires :
Vis pour la fixation des poignées de manutention :
- Vis à tête cylindrique ISO 4762-M5/ M6.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Couleur du corps de base	A	B	B1	D	H	L	T	Charge N
K0204.11000105	noir	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K0204.11120105	noir	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K0204.11120106	noir	112	25	17	6,6	55	129	11	1000
K0204.11200105	noir	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K0204.11200106	noir	120	25	17	6,6	55	137	11	1000
K0204.11280105	noir	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K0204.11280106	noir	128	25	17	6,6	55	145	11	1000
K0204.11600105	noir	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
K0204.11600106	noir	160	25	17	6,6	55	177	11	1000
K0204.11800106	noir	180	25	17	6,6	55	197	11	1000
K0204.11002705	rouge rubis RAL 3003	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K0204.11122705	rouge rubis RAL 3003	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K0204.11122706	rouge rubis RAL 3003	112	25	17	6,6	55	129	11	1000
K0204.11202705	rouge rubis RAL 3003	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K0204.11202706	rouge rubis RAL 3003	120	25	17	6,6	55	137	11	1000
K0204.11282705	rouge rubis RAL 3003	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K0204.11282706	rouge rubis RAL 3003	128	25	17	6,6	55	145	11	1000
K0204.11602705	rouge rubis RAL 3003	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
K0204.11602706	rouge rubis RAL 3003	160	25	17	6,6	55	177	11	1000
K0204.11802706	rouge rubis RAL 3003	180	25	17	6,6	55	197	11	1000

