


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 3112 Ganzstahlwagen



Tischwagen mit 2 Plattformen aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel feststehend, glanzverzinkt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung. Tragkraft obere Ladefläche 60 kg.



Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	120
Ladeflächenlänge (mm)	740
Ladeflächenbreite (mm)	480
Etagenhöhen (mm)	140, 655
Gesamtlänge (mm)	760
Gesamtbreite (mm)	495
Gesamthöhe (mm)	860
Bereifung	Vollgummi
Radgröße (mm)	100 x 30
Gewicht (kg)	18
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976031125