

MNX PCM 125/75 G



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 125/75 G
Artikelnummer: 6016308
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074038043
E-Nummer:
Finland: 3421636
Dänemark: 8212027080
Italien: 7341027
Schweden: 2535315
Norwegen: 2535511

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorrägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		130	130	75	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		5.1	5.1	3.0	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					
Material:		Polycarbonat			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Unterteilfarbe:		RAL 7035			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Deckelfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
		Polyamid			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
Deckelschraubenmaterial:					Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenfarbe:		Grau			NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6
Dichtungsmaterial:		TPE			
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Zertifikate:
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			Germanischer Lloyd (GL)
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Det Norske Veritas
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			SGS Fimko
Zubehör:					
MIV 125		Montageplatte			Europe EN 62208: 2003
MIN 10		Tragschiene TS 15			Gost R
MIV 10		Tragschiene TS 35			
FP A 125/130		Frontplatte			
HFP 130		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 100-125)			
FP 22046		Wandbefestigungslaschen			

