

M18 FHX-552X | M18 FUEL™ Akku-Kombihammer



- Der schnellste Bohr-Rotationshammer seiner Klasse, was zu einer erhöhten Produktivität führt
- Leistungsstarkes Hammerwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen 12,9 m/s² Vibrationen
- Bohrt bis zu 125 10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung
- AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Benutzer vor scharfen Bewegungen in Verwicklungssituationen zu schützen
- FIXTEC™-System für den werkzeuglosen Futterwechsel zwischen SDS-Plus und 13 mm Metallfutter
- Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
- 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit

Schlagenergie (EPTA) (J)	2.5
Max. Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 4800
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl/Beton (mm)	28/ 13/ 26
Vibration beim Bohren in Beton (m/s ²)	12.9
Vibration Meißeln (m/s ²)	14.2
Lieferumfang	2 x M18 HB5.5 Akku-Packs, M12-18 FC Ladegerät, HD Box
Artikelnummer	4933478889